

fetra Niederhubwagen

Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1115 x 153 mm, Tragbreite 526 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x 70 mm

Artikelnummer: 999304



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Niederhub-Gabel- und Plattformwagen

Traglast 1000 kg

Niederhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1115 x 153 mm
- Tragbreite 526 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x 70 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- Hubhöhe 830 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- mit Rohr-Schiebebügel
- Bedienung Hub über Fußpedal
- Senkventil über Handhebel bedienbar
- mit Überlastventil
- Kolben verchromt
- Länge x Breite 1640 x 687 mm
- Gewicht 135 kg

- 2 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Gabelrollen	Nylon
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	1000 kg	Länge	1640 mm
Tragbreite	526 mm	Gesamtbreite	687 mm
Länge Gabel	1115 mm	Material	Stahl
Breite Gabelzinken	153 mm	Oberfläche Rahmen	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Hubhöhe (min.)	85 mm	Farbe Rahmen	anthrazitgrau // RAL7016
Hubhöhe (max.)	830 mm	Farbe Gabeln	anthrazitgrau // RAL7016
Material Lenkrollen	Polyurethan	Farbe Fahrgestell	anthrazitgrau // RAL7016
Breite Lenkräder	40 mm	Oberfläche Fahrgestell	pulverbeschichtet
Durchmesser Lenkräder	150 mm	Oberfläche Kolben	verchromt
Material Gabelrollen	Nylon	Garantie	2 Jahre
Breite Gabelrolle	65 mm	Gewicht	135 kg
Durchmesser Gabelrollen	70 mm		

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot