

## Halogenlampe mit Alu-Spiegel AR38 38x38mm, Ba15d 12V 20W A-Winkel 6° Scheibe klar

Artikel-Nr. 46431

Lampenleistung:	20 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Sockel:	BA15d
Ausstrahlungswinkel:	6 °
Farbtemperatur:	3000 K
ANSI:	GBD
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Nein
Durchmesser:	38 mm
Gesamtlänge:	38 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	Aluminium
Niederdrucktechnik:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Lichtstärke:	6400 cd
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Nein
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



Halogenlampe mit Alu-Spiegel AR38 38x38mm Halogenlampe mit Alu-Spiegel AR38, BA15d, Scheibe klar, 6° Abstrahlwinkel, Ansi-Code GBD. Universelle Brennstellung mit konstant hohem Lichtstrom. Die Aluminiumbeschichtung vermeidet rückwärtigen Wärmestau. UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angestrahlten Waren auf ein Minimum. Gleichmäßige und klar definierte Lichtverteilung. Anwendung: Einsatz in Akzent- und dekorativer Beleuchtung.

Energieeffizienzklasse: B  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 21  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 8000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Lichtstromerhalt: 80  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 06.02.2014 09:57:57



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.