

Artikelnummer: 137875

Kurzbeschreibung: Gefahrstoffschrank Asecos V-LINE, Typ 90, 2 Vertikalauszüge, Anthrazitgrau/Lichtgrau

Langbeschreibung: Gefahrstoffschrank Asecos V-LINE, Typ 90, mit 1 oder 2 Vertikalauszügen, versch. Farb: Produktbezeichnung:

Gefahrstoffschrank Asecos V-LINE, Typ 90, mit 1 oder 2 Vertikalauszügen, versch. Farben
Der Asecos Gefahrstoffschrank V-LINE ist für die uneingeschränkte Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen entwickelt und zugelassen. Er hat eine nach DIN EN 14470-1 typengeprüfte Feuerwiderstandsklasse F90 (Typ 90). F90 bedeutet, dass die

Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgreich brandkammergetestet ist und der Sicherheitsschrank demnach mindestens 90 Minuten lang das Austreten von Feuer verhindert. Der V-LINE Gefahrstoffschrank ist in verschiedenen Breiten mit einem oder zwei elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszügen erhältlich. Die Schrankfarben können Sie entweder in glatter einfarbiger Pulverbeschichtung (für Labore) oder im Bi-Colour Design in widerstandsfähiger Strukturlackierung (Werkstätten oder Arbeitsräume) auswählen. Für jeden Anwendungszweck finden Sie immer den richtigen Schrank. Die Vertikalauszüge lassen sich per Knopfdruck ohne zusätzlichen Kraftaufwand leicht öffnen und schließen. Der Mechanismus arbeitet in einem sanften und leisen Gleitvorgang. Die innovative Kulissenführung der Auszüge erlaubt einen beidseitigen Zugriff zu den gelagerten Gebinden über die komplette Schranktiefe von 860 mm. V-LINE Schränke sind tiefer als herkömmliche Sicherheitsschränke mit frontbündiger Aufstellung und passen sich daher ideal an die gängigen Abmessungen von in der Praxis eingesetzten Laborzügen und Arbeitstischen an. Weitere Details: Maximale Sicherheit: Bodenwanne mit 12,5 l Volumen zum Auffangen wassergefährdender und entzündbarer Medien 90 Minuten feuerwiderstandsfähig: Nach DIN EN 14470-1 typengeprüfte Feuerwiderstandsklasse F90 (Typ 90) Stabil, hochwertig und langlebig: Aluminiumkorpus mit kratzfest pulverbeschichteter Oberfläche Spielend leichtes Öffnen und Schließen: Per Knopfdruck elektromotorisch gesteuerte Vertikalauszüge Optimale Raumnutzung: Maximale Übersichtlichkeit und beidseitiger direkter Zugriff auf eingelagerte Gebinde Automatisches Schließsystem: Türschließeautomatik TSA nach ca. 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal vor Auszugsschließung Immer ausreichender Luftwechsel: Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Absaugung Standfeste Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Schutz vor unbefugtem Zugriff: Mit Profilylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün) abschließbare Vertikalauszüge Für jeden Anwendungszweck der richtige Schrank: verschiedene Farbausführungen und Breiten mit 1 oder 2 Vertikalauszügen



EAN/GTIN: 4054923200913