

MAUL**LED-Arbeitsleuchte MAULwork, dimmbar**


- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
 - Leistung: 15W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh / 1000 h
 - Lichtstrom: 2248 Lumen
 - Lichtausbeute: 139 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 3120 Lux (Messabstand 35 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): 82
 - Lebensdauer: 35.000 Stunden
 - Eurostecker-Netzteil
- stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar je nach Tätigkeit oder Energiverbrauchswunsch
 - 3-Bereichs-Schalter: vorne - hinten - alle Lichtquellen, im Leuchtenkopf für bequemes Schalten
 - robuster Metallarm, um 80° drehbar
 - Armlänge unten 400 mm und oben ca. 440 mm
 - Höhe: 500 mm
 - Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
 - Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall - Klemmweite bis 63 mm
 - Kabellänge: 1,4 m, Schutzklasse II

Für wen geeignet:

- ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers





LED-Arbeitsplatzleuchte MAULwork



3-Bereichs-Schalter



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	E EK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Arbeitsleuchte MAULwork	Klemmfuß	weiß	21 Watt	6.500 K	220-240 V	F	82052 02	62010026