

stumpf

armoire à tiroirs

ST 420

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, 18 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 118177

stumpf Armoire à tiroirs ST 420

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec porte-étiquettes
- 18 tiroir(s)
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie







Détails techniques

type de meuble armoire

couleur du corps gris clair // RAL7035

type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1800 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1000 mm	verrouillable	oui
profondeur	500 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
équipement armoire	tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	18 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	25 kg	roulant	non
glissière tiroir	sur glissière	garantie	5 années
extension tiroir	80 %	Poids	139 kg
champ d'inscription	porte-étiquettes		

Cela s'adapte aussi ...

215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm