

PROCITY

plots de route solaires



hauteur x diamètre 60 x 126 mm, en polycarbonate avec boîtier en aluminium en blanc



Numéro d'article: 224534

PROCITY Plots de route solaires

Marquer des zones de circulation à un endroit bien visible

plots de route solaires

- hauteur x diamètre 60 x 126 mm
- en polycarbonate avec boîtier en aluminium en blanc
- équipé de avec 3 DEL clignotantes par côté
- à visser
- indice de protection IP68 : pénétration de l'eau et de corps étrangers

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	couleur d'élément	blanc
équipement de sécurité	ralentisseur	équipement ralentisseurs	6 DEL clignotantes
hauteur	60 mm	type de fixation	à visser
diamètre	126 mm	indice de protection IP	68 : pénétration de l'eau et de corps étrangers
matériau ralentisseur	polycarbonate avec boîtier en aluminium	Poids	1 kg

Cela s'adapte aussi ...

221212



casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc

221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample