


# Anschlagelement YSRWJ-7-10-A

Teilenummer: 192967

FESTO

für Linearmodul HMPL.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	7
Hub	10 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Feinjustage	0,03 mm
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	$\leq 0,2$ s
Rückstellzeit lang	$< 1$ s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	10 mm
Max. Anschlagkraft	300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	2 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	15.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	1,7 N
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl