



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2980 C+C Wagen



Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van watervast multitplex met antislip laag. Met 2 zijbeugels 680 mm hoog en 2 zijbeugels (aan de bokwielzijde) 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Nuttige laadvlaktbreedte: 435/535/635 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Laadvlakhoogte (mm)	265
Totale lengte (mm)	1045
Totale breedte (mm)	643
Totale hoogte (mm)	949
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	28
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976029801