

**Artikelnummer:** 97559

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen, 1430 x 620 x 1560, 3 Böden

**Langbeschreibung:** Etagenwagen: Der Etagenwagen ist in einer stabilen Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion gefertigt und pulverbeschichtet. Er ist mit 1 Grund- und 2 Einhängböden ausgestattet. Die Böden bestehen aus Holzwerkstoffplatte, die Oberfläche aus Buchendekor. Die Böden sind eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Die Böden sind im Höhenraster von 120 mm einhängbar. Die mögliche Neigung beträgt bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad.

Ferner besitzt der Wagen 2 Lenk- und 2 Bockrollen sowie Naben mit Rollenlager. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. Farbe: blau (RAL 5007) Tragkraft je Einlegeboden: 80 kg Tragkraft gesamt: 500 kg TPE-Bereifung: 200 x B 40 mm Einhängeraster: 120 mm Ladeflächenhöhe: 270 mm Ladefläche (B/L): 1250 x 610 mm: Außenmaße (B/T/H): 620 x 1430 x 1560 mm, Gewicht: 68 kg Ladefläche (B/L): 1650 x 610 mm: Außenmaße (B/T/H): 620 x 1830 x 1800 mm, Gewicht: 79 kg 5 Jahre Garantie



**EAN/GTIN:** 4017976042954