

## Productinformatie

# 03 01 140

## Kombitang

DIN ISO 5746

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	03 01 140
EAN	4003773015192
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	106 g
Afmetingen	140 x 50 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,8 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 9,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	10,0 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen