

## Productinformatie

# 35 31 115

## Elektronica-grijptang

DIN ISO 9655



- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Voor grijpen, klemmen en buigen
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Ronde, spitse bekken
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	35 31 115
EAN	4003773016762
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	61 g
Afmetingen	115 x 70 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Beklengte (B)	22,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Kopbreedte (A)	11,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

