


Productinformatie

38 71 200

- Uiterst buigvaste punten van de tang
- 70° gebogen, platronde bekken om splitpennen te trekken en om te grijpen op zeer moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard

Mechanicatang

DIN ISO 5745



Algemeen	
Artikel-nr.	38 71 200
EAN	4003773017202
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	174 g
Afmetingen	200 x 53 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,5 mm
Kophoek	70 °

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

