

Informazione prodotto

73 05 160 T

KNIPEX X-Cut®

Tronchese laterale compatto

DIN ISO 5749



- Trancia con precisione sia i fili più sottili, sia cavi a conduttori multipli e il filo armonico più duro
- Forte, leggero e universale
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Cerniera passante: massima stabilità con peso ridotto
- Articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazioni elevate e prolungate
- Grande apertura per cavi di maggiore dimensioni
- Taglio preciso anche per filo sottile in rame
- Struttura compatta e leggera
- Utilizzo universale, nell'assemblaggio, nella manutenzione e nella produzione
- 40 % di risparmio di forza rispetto ai tronchesi con tagliente laterale standard della medesima lunghezza
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico

Art. No.	73 05 160 T
EAN	4003773080077
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	180 g
Dimensioni	160 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,8 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,8 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,7 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,2 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 12,0 mm
Protezione anticaduta	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

