

Informazione prodotto

95 26 165

Cesoia per cavi

Con molla di apertura

IEC 60900 DIN EN 60900

- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio facile e pulito con una sola mano
- Con fermo di contrasto
- Con articolazione a vite regolabile, autobloccante
- Con molla di apertura inserita nell'articolazione
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio



⚡ 1000 V 

Generico

Art. No.	95 26 165
EAN	4003773069980
Forbici	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	275 g
Dimensioni	165 x 63 x 26 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	50 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Taglio del cavo con cesoie per cavo: taglio facile, pulito, senza deformazione del cavo



95 26 165: il dente di arresto blocca le cesoie con molla di apertura interna

