

Termékinformációk

99 00 220

Betonszerelő fogó

(rabitzfogó)

DIN ISO 9242

- A tekercsről lefejtett kötöző drót sodrásához és vágásához egyetlen munkamenetben: gyors, megbízható és kedvező árú
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	99 00 220
EAN	4003773013273
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Súly	315 g
Méretek	220 x 43 x 23 mm
Szabvány	DIN ISO 9242

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,4 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,6 mm
Vágási hossz mm	23,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



