

## fetra chariot à plateaux

force 600 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
600 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5007  
bleu brillant, roues avec bandage  
TPE

Numéro d'article: 118821



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à plateaux

force 500 kg Force 600 kg










chariot à plateaux




- force 600 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur 1100 mm
- plateau(x) en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1000 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	600 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1100 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	3 pièce	poignée	1 pièce
charge	600 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	aucune	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	non	garantie	10 années
alignement de niveaux	droit	Poids	53 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes		

## Accessoires

119107		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1000 x 600 mm, en panneaux sandwich avec finition hêtre
119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225602		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1410 x 1060 x 49 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		<p>porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
225619		<p>porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
309745		<p>roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal</p>