

## VAR afvalverzamelstation

Inhoud 4 x 50 l, hoogte x breedte x diepte 910 x 1150 x 325 mm, binnenbak van staal, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig, deksel van staal in blauw/geel/antraciet/rood, onderbouw in hoogte verstelbare voeten

Artikelnummer: 147502



## VAR Afvalverzamelstation

afvalverzamelstation

- Inhoud 4 x 50 l
- hoogte x breedte x diepte 910 x 1150 x 325 mm
- met klep
- binnenbak van staal
- Eenvoudig te legen via dubbele vleugel deur
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig
- deksel van staal in blauw/geel/antraciet/rood
- onderbouw in hoogte verstelbare voeten
- 3 jaar garantie

## Technische details

verwijdermiddel afvalverzamelstation

sluitsysteem dubbel baardslot

plaats van toepassing	binnen	materiaal binnenbak	staal
opstelling	legbord	materiaal romp	staal
inhoud	50 l	oppervlak romp	m. poedercoating
verzameleenheid	4 stuks	kleur romp	zilverkleurig
hoogte	910 mm	materiaal deksel	staal
breedte	1150 mm	kleur deksel	blauw/geel/antraciet/rood
diepte	325 mm	leging via	dubbele vleugel deur
frame uitvoering	stationair	stapelbaar	nee
binnenbak	ja	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
trapmechaniek	nee	vorm	hoekig
verrijdbaar	nee	garantie	3 jaar
plafond	ja	gewicht	51 kg
type deksel	klep		

## Dit past ook bij ...

468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
501813		aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden
505173		presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel