

## gasflessendepot

voor 16 gasflessen met diameter 220 mm, hoogte x breedte x diepte 2055 x 2100 x 1050 mm, met dubbele openslaande roosterdeur, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200487



## Gasflessendepot

gasflessendepot


- voor opslag buiten
- voor 16 gasflessen met diameter 220 mm
- hoogte x breedte x diepte 2055 x 2100 x 1050 mm
- in-/uitklapbare draagarmvakverdeler met borgketting
- zonder bodemgroep
- met dubbele openslaande roosterdeur
- van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

### Technische details





opslagtype gevaarlijke stoffen	container	type deur	dubbele openslaande roosterdeur
type container	gasflessendepot	isolatie	nee
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke	gassen	oppervlak	gelakt

stof			
capaciteit	16x50 l gasfles	kleur	blauw // RAL 5015
capaciteit gasflessen ø 220 mm m	16 stuks	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
hoogte	2055 mm	levering	voorgemonteerd
breedte	2100 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
diepte	1050 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	in-/uitklapbare draagarmvakverdeler met borgketting	gewicht	220 kg
bodem uitvoering	zonder bodemgroep		

## Gerelateerde Producten

521536		oprit voor gasflessendepot, hoogte x lengte x breedte 130 x 740 x 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

## Dit past ook bij ...

202906		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
202916		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
510903		palletheffwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525753		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm