

sneeuwschuiver

Werkbreedte 2100 mm, afschroefbare schraaplijst van polyurethaan, bord tweevoudig links en rechts verstelbaar, gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 202057



Sneeuwschuiver

robuust en duurzaam dankzij de PU-schraper





sneeuwschuiver

- Werkbreedte 2100 mm
- afschroefbare schraaplijst van polyurethaan
- bord tweevoudig links en rechts verstelbaar
- passend voor vorkdiameter 210x70 mm
- van staal, gewalst
- gelakt in RAL2000 geeloranje

Technische details

buitenopstelling	winterdienst	materiaal schuurlijst	polyurethaan
winterdienst	sneeuwschuiver	bord verstelling	tweevoudig links en rechts
materiaal	staal	vorkdwarsdoorsnede	210x70 mm
materiaal verwerking	gewalst	oppervlak	gelakt
werkbreedte	2100 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
beleg	PU-schuurlijst	gewicht	232 kg

Dit past ook bij ...

142913		strooigoedbak, inhoud 210 l, hoogte x lengte x breedte 775 x 790 x 605 mm, van hogedruk polyethyleen, bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten, onderbouw voeten
369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand