

## kast voor gevaarlijke stoffen Q-PEGASUS-90 WDAC

geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1953 x 893 x 615 mm, dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep, 6 niveau(s) met opvanglegborden, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 213200



## Veiligheidskast Q-PEGASUS-90 WDAC

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1953 x 893 x 615 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1647 x 750 x 522 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep
- Veilig afsluitbaar met profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
- beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend
- met deurblokkering
- deuropeningshoek 89 °



- automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
- 6 niveau(s) met opvanglegborden, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat
- draagvermogen per niveau 150 kg
- opvangvolume opvangbak 19 l
- opvangvolume bodemopvangbak 22 l
- onderbouw onderrijdsokkel en stelschroeven
- bodemopvangbak conform StawaR getest
- ventilatie met geïntegreerd systeem
- voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- 10 jaar garantie

## Technische details




meubeltype	kast	openingshoek deur	89 °
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	deur uitrusting	deurblokkering
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	veiligheidsuitrusting kast	automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
opslagplaats	in de werkruimte	afsluitbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en giftige stoffen	sluitsysteem	profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	toepassing deur	beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend
hoogte	1953 mm	greep	beugelgreep
breedte	893 mm	materiaal	staal
diepte	615 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
binnenhoogte	1647 mm	kleur voorkant	zilverkleurig
binnenbreedte	750 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
binnendiepte	522 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
kast uitrusting	uittrekbaar legbord, bodemopvangbak	oppervlak front	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	opvanglegborden	onderbouw	onderrijdsokkel en stelschroeven
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat	levering	voorgemonteerd
opvangvolume opvangbak	19 l	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak conform StawaR getest

draagvermogen legbord	150 kg	certificering	GS
vloeropvangbak	ja	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
opvangvolume vloeropvangbak	22 l	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
ventilatie kast	systeem geïntegreerd	garantie	10 jaar
aansluitmogelijkheden kast	voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)	gewicht	446,5 kg
type deur	dubbele vleugel deur		

## Gerelateerde Producten

213130		ventilatie-element voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 400 x 200 x 400 mm
213131		ventilatiefilterelement voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 305 x 555 mm

## Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm