

META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 900 x 900 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, A-staander, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentsiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226953



Das Lagersystem



META Kabeltrommelrek met A-standaard MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling






- aanbouwveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 900 x 900 mm
- veldlast 1500 kg
- 2 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- A-staander
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal



- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingtype	kabelhaspelstelling	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingsysteem	schroefstelsysteem	oppervlak standaard	kunststof coating
stellingveld	aanbouwveld	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
hoogte	3300 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	900 mm	kleur uitvoering	RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje
diepte	900 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
veldlast	1500 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	2 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	bomen met geleidehulzen	garantie	5 jaar
stelling uitrusting	A-staander	gewicht	55,017 kg

Gerelateerde Producten

183764		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226849		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226853		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226979		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226982		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen

226985		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen
226989		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, voor een vaklast van 750 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit