

ZARGES

industriële trapladder

Z600

landen-uitvoering NL, trap beide zijden, 2 x 8 treden met kunststof elementen (incl. bordes), balklengte 2,27 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 503461



ZARGES Industriële trapladder Z600

NL uitvoering Aan beide zijden te bestijgen

industriële trapladder

- landen-uitvoering NL
- trap beide zijden
- 2 x 8 treden met kunststof elementen (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,27 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd

- gewicht 12,5 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| stijgtechniek | staande trap | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| laddertype | industriële trapladder | veiligheidsuitrusting ladder | veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging |
| land | uitvoering NL | veiligheidsbeugel | nee |
| materiaal | aluminium | spreidbeveiliging | ja |
| gebruik | beide zijden | ladder uitvoering | tweedelig |
| lengte paal | 2,27 m | opbergbak | nee |
| treden aantal | 2 x 8 | oppervlak steel | geëloxeerd |
| type trede/sport | treden met kunststof elementen | ladder voor op de trap | nee |
| diepte trede | 80 mm | onderbouw | vervangbare laddervoeten |
| breedte | 590 mm | norm | DIN EN 131 professioneel |
| in-/uitklapbaar | ja | garantie | 10 jaar |
| verrijdbaar | nee | gewicht | 12,5 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149286 |  | vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar |
| 520203 |  | gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel |
| 526758 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |