

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf met kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm

Artikelnummer: 526610



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 150 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 10 mm
- naaf met kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm

## Technische details


transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	150 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	150 kg	naafboorgat	15 mm
banden	elastiek	wielbreedte	40 mm
wiel-Ø	100 mm	lengte plaat	100 mm

materiaal velg	aluminium	breedte plaat	85 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	80x60 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	schroefgat-ø	10 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	1,5 kg
materiaal behuizing	staal		

## Gerelateerde Producten

524866		wiel, draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 15 mm, velg van aluminium
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken