

MDS Raumsysteme loodskantoor

hoogte x breedte x diepte 2690 x 3050 x 3050 mm, oppervlak 9,2 m², 3 wanden (standaard zichtwandelement), geluiddemping tot 28 dB, met vleugel deur, container van aluminium/hout, raam van floatglas

Artikelnummer: 872799



MDS Raumsysteme Loodskantoor

loodskantoor

- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 2690 x 3050 x 3050 mm, oppervlak 9,2 m²
- 3 wanden (standaard zichtwandelement), geluiddemping tot 28 dB
- met vleugel deur
- zonder vloer
- container van aluminium/hout, raam van floatglas
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

Technische details


type container	loodskantoor	vloer	nee
plaats van toepassing	binnen	isolatie	nee
hoogte buiten	2690 mm	geluiddemping	28 dB
binnenhoogte	2500 mm	type deur	vleugel deur
breedte buiten	3050 mm	levering	voorgemonteerd
breedte binnen	3047 mm	materiaal container	aluminium/hout
diepte buiten	3050 mm	materiaal raam	floatglas
grondvlak	9,2 m ²	lossen per	ja


		kraan/vorkheftruck no
wandtype	standaard zichtwandelement	gewicht 360 kg
wanden aantal	3 stuks	

Gerelateerde Producten

505468		massieve wand, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, wanddikte 53 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
505469		bovenlichtwand, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, wanddikte 53 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
505470		schuifraamelement, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
505471		vleugel deur, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, deur 53 mm dik, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
505472		openslaande deur met venster, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, deur 53 mm dik, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
529608	·	draai-/kiepvenster voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
529609	·	schuifraam voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
872835		standaardbodem, voor loodskantoor met 3 wanden, lengte x diepte 3100 x 3100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
872937		ISO-uitrusting, voor ISO-uitrusting breedte x diepte 3100 x 3100 mm met 3 muren, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
873204	·	ventilatieschuif voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
873248	·	ventilator voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
873259	·	muurconvector voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
873292	·	dubbel stopcontact voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
873306	·	rasterinbouwlamp voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
873317	·	BAP-roosterinbouwlamp voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105206		Werkplaatsstoel, Met standaardzitting uit PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 460 x 420 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
--------	---	---

407892		<p>universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs</p>
530350		<p>multifunctionele cabine, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 2680 x 2045 x 2045 mm, constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9002 grijswit</p>
627875		<p>stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bakken van polypropyleen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag</p>