


PAVOY bureau pour atelier

hauteur x largeur x profondeur 720 x 1700 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, 6 tiroirs 2 x 150/4 x 175 mm

Numéro d'article: 880141



PAVOY Bureau pour atelier

bureau pour atelier

- hauteur x largeur x profondeur 720 x 1700 x 800 mm
- panneau en bois avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair
- châssis avec vis de mise à niveau
- soubassements à gauche : 3 tiroirs 1 x 150/2 x 175 mm
- soubassements à droite : 3 tiroirs 1 x 150/2 x 175 mm
- tiroirs sur glissière à galets
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté

Détails techniques

type de meuble table

surface de châssis finition peinture époxy

type de table	bureau	couleur du châssis	différents coloris au choix
élément de table	élément de base	soubassement	vis de mise à niveau
hauteur réglable	non	équipement table	6 tiroirs 2 x 150/4 x 175 mm
hauteur	720 mm	nombre de tiroirs	6 pièce
largeur	1700 mm	nombre x hauteur tiroirs	2x150 mm/2x175 mm
profondeur	800 mm	hauteur frontale 150 mm	2 pièce
forme de panneau	rectangulaire	hauteur frontale 175 mm	4 pièce
matériau de plaque	bois	glissière	sur glissière à galets
surface de plaque	avec revêtement en plastique	système de fermeture	serrure de sécurité à cylindre de sûreté
couleur de la plaque	gris clair	garantie	10 années
forme de châssis	piètement 4 pieds	Poids	122 kg
matériau de châssis	acier		

Cela s'adapte aussi ...

212905		armoire à clés, 15 crochets, hauteur x largeur x profondeur 250 x 180 x 80 mm, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
505420		Système de consultation sur table, DIN A4 dans format portrait, pour 10 tableaux de consultation, sans tableaux de consultation
523682		Corbeille à papier auto-extinguible, auto-effaçable, capacité 30 l, hauteur x diamètre 470 x 335 mm, partie supérieure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures rouge
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris

879812



siège d'atelier pivotant, siège standard en hêtre avec laquage en nature, assise hauteur x largeur x profondeur 480 - 620 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec patins