

potelet en acier inoxydable

forme rond avec Tête à chaînes,
hauteur x diamètre 900 x 76 mm, en
acier inoxydable, pliable et
verrouillable, verrouillable avec
serrure à cylindre, à cheviller

Numéro d'article: 883503



Poteaux

potelet en acier inoxydable






- forme rond avec Tête à chaînes
- hauteur x diamètre 900 x 76 mm
- en acier inoxydable
- pliable et verrouillable
- verrouillable avec serrure à cylindre
- à cheviller
- livré plaque de fond incluse

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à cheviller
type de montant	potelet en acier inoxydable	système de fermeture	serrure à cylindre
forme	rond	matériau	acier inoxydable

hauteur	900 mm	exécution montant	pliable et verrouillable
diamètre	76 mm	volume de livraison	plaque de fond incluse
forme de tête	Tête à chaînes	Poids	7,99 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu