

zuigheffer

verticaal draagvermogen 70 kg, 2
zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm,
romp van aluminium



Artikelnummer: 891206

Zuigheffer

met 2 zuigschalen

zuigheffer

- verticaal draagvermogen 70 kg
- geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- 2 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm
- romp van aluminium

Technische details

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| hijswerktuig | hijswerktuig | geschikt voor (gebruik) | moeilijk toegankelijke plaatsen |
| hijswerktuigtype | plaatheffer | diameter schijven | 120 mm |
| type plaatheffer | zuigheffer | zuigschalen aantal | 2 stuks |
| set | enkel | materiaal | aluminium |
| verticaal draagvermogen | 70 kg | gewicht | 1 kg |

Dit past ook bij ...

221159






beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221283



werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat

| | | |
|--------|---|--|
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 224764 |  | Bezerset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |