

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 500 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, 7 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 946727



stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

avec tablettes coulissantes et tiroirs

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 2 niveaux avec tablette en acier
- 2 tablettes extensibles
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 7 tiroir(s)
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- force par tablette coulissante 35 kg
- extension tablette coulissante 100 %
- avec blocage d'extension

- équipement : tablettes extractibles, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	soubassement	socle
type d'armoïre	armoïre d'atelier	matériau	tôle d'acier
type de porte	porte à battants	tablette réglable au pas	25 mm
hauteur	1800 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
largeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoïre	tablettes extractibles, tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	à roulement à billes
charge tablette	35 kg	extension tiroir	100 %
nombre de tiroirs	7 pièce	extension tablette	100 %
capacité de charge de tiroir	35 kg	blocage d'extension	oui
tablettes extractibles	2 pièce	angle d'ouverture de porte	105 °
charge tablette coulissante	35 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	certification TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	5 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	67,8 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Accessoires

946432







Tablette couliss. pour armoïre d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

946498



tiroir pour armoïre d'atelier, hauteur 90 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge