

Systema wurde entwickelt, um für die vielfältigen Anforderungen der Gefahrstofflagerung praxiserichte und professionelle Lösungen anzubieten. Systema bringt Ordnung und Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung im Arbeitsraum. Die Variabilität des Programmes erlaubt vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Rufen Sie uns an wenn, Sie noch weitere Lösungsvorschläge benötigen.

- Wählbare Türlösungen:
 - Flügeltüren** = schneller Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt
 - Falttüren** = geringer Platzbedarf im geöffneten Zustand
 - Flügeltüren mit Glaseinsätzen** = schnelle Orientierung über den Inhalt des Schrankes
- Die eintürigen Chemikalienschränke (B 545 mm) sind auf Wunsch auch mit Türanschlag rechts lieferbar
- geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)

Das 2-Farbkonzept

- Korpusfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016
- Türfarbe: reinweiß, RAL 9010
 - Türfarbe: enzianblau, RAL 5010
 - Türfarbe: resedagrün, RAL 6011
 - Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004
 - Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
 - Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
 - Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau RAL 7016 und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Chemikalienschränke Systema, mit Einlegeböden, Höhe 1105 mm

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

ab Seite **196**



Chemikalienschrank Typ CS 52 mit Flügeltür



Die kompakten Chemikalienschränke sind lieferbar mit 2 Einlegeböden und einer geprüften Auffangwanne, hier im Foto Typ CS-102.



Chemikalienschrank Typ CS 52 mit Flügeltür und integriertem Glaseinsatz

Chemikalienschränke Systema, mit Einlegeböden, Höhe 1950 mm



Flügeltüren mit Glaseinsatz bieten einen schnellen Überblick über den Schrankinhalt, Typ CS-53L.



Chemikalienschrank mit 3 Einlegeböden (im 25 mm Raster verstellbar), Bodenwanne, Typ CS-103, Lochblecheinsatz optional.

| Ausstattung | 2 Einlegeböden, Bodenwanne | 2 Einlegeböden, Bodenwanne | 2 Einlegeböden, Bodenwanne |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Maße außen B x T x H [mm] | 545 x 520 x 1105 | 810 x 520 x 1105 | 1055 x 520 x 1105 |
| Innenmaße B x T x H [mm] | 486 x 493 x 990 | 751 x 493 x 990 | 996 x 493 x 990 |
| Traglast Einlegeboden [kg] | 50 | 60 | 100 |
| Türanschlag | links | beidseitig | beidseitig |
| Bestellnummer Flügeltür | 202-549-J9 | 202-581-J9 | 202-597-J9 |
| Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz | 202-621-J9 | 202-653-J9 | 202-669-J9 |
| Bestellnummer Falttür | - | - | 202-693-J9 |
| ZUBEHÖR | | | |
| Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden | 202-801-J9 | 202-802-J9 | 202-803-J9 |
| Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne | 202-809-J9 | 202-810-J9 | 202-811-J9 |

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

| Ausstattung | 3 Einlegeböden, Bodenwanne | 3 Einlegeböden, Bodenwanne | 3 Einlegeböden, Bodenwanne |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Maße außen B x T x H [mm] | 545 x 520 x 1950 | 810 x 520 x 1950 | 1055 x 520 x 1950 |
| Innenmaße B x T x H [mm] | 486 x 493 x 1835 | 751 x 493 x 1835 | 996 x 493 x 1835 |
| Traglast Einlegeboden [kg] | 50 | 60 | 100 |
| Türanschlag | links | beidseitig | beidseitig |
| Bestellnummer Flügeltür | 202-565-J9 | 202-589-J9 | 202-605-J9 |
| Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz | 202-637-J9 | 202-661-J9 | 202-677-J9 |
| Bestellnummer Falttür | - | - | 202-701-J9 |
| ZUBEHÖR | | | |
| Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden | 202-801-J9 | 202-802-J9 | 202-803-J9 |
| Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne | 202-809-J9 | 202-810-J9 | 202-811-J9 |

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.