

Staubsauger „Henry 170 plus“

Staubsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS0

- Perfekte Absaugleistung durch FloMax- und HiPro-Technologie
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Robustes Edelstahl-Zubehör

Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
912358	HiPro Kombidüse 280 mm
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
911506	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 0,75 mm, NuCable, gelb (HD Plug PPR)

PPR170-11

Art.-Nr.: 913858



Gesicht abnehmbar

NUMATIC Energiekostentester	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einatz am Tag in Stunden	5
Jahresarbeitslage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic 60 (Mehrspeicher pro Jahr)	11.092,50 €
Emission CO ₂ Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂

Energiekostenrechnung



Mit Parkfunktion und Zubehörhalterung



Zubehörset AS0

Laufzeit	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Filterklasse	Anteil Reflo	Gewicht	Abmessungen
-	230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	48 L/Sek.	12,5 m	620 W	7 L	E11	-	6,3 kg	355 x 355 x 415 mm