

## Hymer Mehrzweckleiter SC 60

2 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen,  
Holmlänge 1,83 - 2,95 m

Artikelnummer: 147666



**HYMER**



## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 3,42 m / 2,57 m
- Holmlänge 1,83 - 2,95 m
- Breite 355 - 960 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 8 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	1,83-2,95 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3,42 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,57 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 6	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-960 mm	Gewicht	8 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg