

PE-Auffangwanne classic-line

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 405 l, Höhe x Breite
x Tiefe 350 x 1300 x 1300 mm,
Ausgestattet mit Gitterrost aus
Kunststoff in schwarz, Einfahrtaschen



5 YEARS
WARRANTY

Made in
Germany

Artikelnummer: 235738



PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 405 l
- Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1300 x 1300 mm
- Aus Polyethylen in blau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Kunststoff in schwarz
- Einfahrtaschen
- 2-seitig einfahrbar
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	blau

Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	405 l	Material	Gitterrost Kunststoff
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Farbe	Gitterrost schwarz
Gefahrstoffeingnung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	Einfahrmöglichkeit	2-seitig
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	350 mm	unterfahrbar	ja
Breite	1300 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	1300 mm	Gewicht	63 kg

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen