

Trichter

ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass, Höhe x Durchmesser 120 x 645 mm, mit Auslaufstutzen zur Arretierung, aus Polyethylen

Artikelnummer: 236249



Trichter

- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
- Höhe x Durchmesser 120 x 645 mm
- max. Füllvolumen 27 l
- mit Auslaufstutzen zur Arretierung
- aus Polyethylen

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Material	Polyethylen
Fass-/Container-Handling	Trichter	Farbe	schwarz
elektrisch leitend	ja	Fass-/Container-Handling Ausstat	Auslaufstutzen
Höhe	120 mm	Flammsperre	nein
Durchmesser	645 mm	für Fass	200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
max. Füllmenge	27 l	Gewicht	5,5 kg

Zubehör

236250



Deckel, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, Durchmesser 645 mm, aus Polyethylen