

Hanselifter Mobiler Scherenhubtisch

Traglast 800 kg, Plattform Länge x Breite 1000 x 515 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Artikelnummer: 520985



Hanselifter Scherenhubtisch

Traglast 800 kg

Mobiler Scherenhubtisch




- Traglast 800 kg
- Plattform Länge x Breite 1000 x 515 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 1330 x 575 mm
- Gewicht 120 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Material	Stahl
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Material Plattform	Stahl
Traglast	800 kg	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Länge Plattform	1000 mm	Material Rollen	Polyurethan
Breite Plattform	515 mm	Rad-Ø	150 mm
Hubhöhe (min.)	420 mm	Länge	1330 mm
Hubhöhe (max.)	1000 mm	Breite	575 mm
Griffhöhe	996 mm	Wiegefunktion	nein
Hübe Anzahl bis max. Höhe	40 Stück	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Scheren Ausführung	Einfachscherer	Farbe Plattform	blau // RAL5012
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe Schere	schwarz
Griff	Schiebebügel	Gewicht	120 kg

Dazu passt auch ...

147738		PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
526741		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung