







Motorschutzrelais, ZB32, I<sub>r</sub>= 6 - 10 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau, IP20

**Typ** ZB32-10  
**Katalog Nr.** 278451  
**Alternate Catalog No.** XTOB010CC1

**Lieferprogramm**

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| Sortiment  |                |   | Bimetallrelais ZB bis 150 A  |
| Sortiment  |                |   | Zusatzausrüstung   |
| Zubehör  |                |   | Motorschutzrelais  |
| Baugröße   |                |   | ZB32   |
| Phasenausfallempfindlichkeit   |                |   | IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102  |
| Beschreibung   |                |   | Test-/Aus-Taste<br>Reset-Taste Hand/Auto<br>Freiauslösung  |
| Montageart   |                |   | Direktanbau  |
|                          | I <sub>r</sub> | A | 6 - 10   |
| Schaltzeichen  |                |   |    |
| <b>Hilfsschalter</b>   |                |   |  |
| S = Schließer  |                |   | 1 S  |
| Ö = Öffner   |                |   | 1 Ö  |
| verwendbar für   |                |   | DILM17, DILM25,<br>DILM32,<br>DILM38,<br>DILMF8,<br>DILMF11,<br>DILMF14,<br>DILMF17,<br>DILMF25,<br>DILMF32,<br>DIULM17, DIULM25,<br>DIULM32,<br>SDAINLM30,<br>SDAINLM45,<br>SDAINLM55 |
| <b>Kurzschlusschutz</b>  |                |   |  |
| Zuordnungsart „1“<br> | gG/gL          | A | 50   |
| Zuordnungsart „2“<br> | gG/gL          | A | 25   |

**Hinweise**

Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Kurzschlusschutz: Bei Direktanbau max. zulässige Sicherung des Schützes beachten.

Geeignet zum Schutz von Ex e-Motoren.



II(2)G [Ex d] [Ex e] [Ex px], II(2)D [Ex p] [Ex t]

PTB 10 ATEX 3010