

## Inspire Zwart 4140lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212087  
 EAN: 7021982120879



### Elektrisch

System wattage: 34W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 4140lm  
 Werkzaamheid: 122 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>100,000  
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%  
 Optiek: Cubic Optic Noir  
 UGR: UGR<10  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Zwart (RAL 9004)  
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting




Montage: Ophanging, Binnen  
 Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit  
 Kabel: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1241  
 Breedte (mm) W: 38  
 Hoogte (mm) H: 67  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.171 / 2.5

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1345 x 125 x 88



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 7 9