



Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Farbwiedergabe (Ra)	> 93
Farbtemperatur	6500 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Linse; Abmessungen	Ø 160 mm
Linse; Dioptrien	3.5
Leuchtengehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (netto)	9.1 kg
Leistungsaufnahme	12 W
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Gelenkentlastung	Feder
Schutzklasse	I
Zubehör	Zwischendeckenadapter
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), kratzfeste Kunststofflinse, stufenlos dimmbar, umschaltbar Wood-Licht
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 40-116cm)
Bestell-Nr.	D15816000 - reinweiß

Lichtverteilung

