

Produktinformation

Geradschleifer 6mm



EAN: 0088381801089

GD0603

Leistungsaufnahme	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	28.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	289x64x67
Gewicht	0,97 kg



- Universeller Schleifer zum Ausschleifen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl von 25.000 min⁻¹
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff
- Exakter, vibrationsfreier Rundlauf durch 4-fach-Kugellager
- Spindelgehäuse mit rutschfestem Überzug für sicheren Halt

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

76 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration Schleifen

2,5 m/s²

Stand: 13-1-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de