

Artikelnummer: 129758

Kurzbeschreibung: Plateauwagen, 1000 x 700 mm, draagvermogen 1200 kg

Langbeschreibung: Plateauwagen, 1000 x 700 mm, draagvermogen 1200 kg: Stalen buis (a^o 33,7 x 2 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Laadvlak van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadoppervlak: 1000 x 700 mm
- Buitenafmetingen: 1060 x 700 mm
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 33 kg

