

Typ	Technische Daten	Bestell-Bezeichnung	Artikel-Nummer	ILN-Nr. 4017254000003 EAN-Nr. 4017254.	Unverbindliche Preiseempfehlung in Euro	Reibschalter	VPE Anzahl Einheit Stück
-----	------------------	---------------------	----------------	--	---	--------------	-----------------------------------

Klemmleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern

- Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher
- 6 Raumthermostate getrennt anschließbar
- Ausführung mit Zeitschaltuhr zur Ansteuerung von Raumtemperaturregler mit TA Eingang z.B. RTR-E 6202

EV 230 	6 Kanal Klemmleiste 230 V AC Steckerfertig mit Hutschiene für Wandbefestigung, Schaltleistung max 14 Stellantriebe à 3 W, weiß Maße: 305 x 90 x 60 mm	EV 230	0101 20 141 500	.146671	108,10	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 230 V AC Steckerfertig , wie EV 230 jedoch mit Pumpenlogik/ Pumpen-/ Boilerschutz	EV-PL 230	0101 24 141 500	.146657	176,76	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 230 V AC Steckerfertig , wie EV 230 jedoch mit automatischer Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional)	EV 230 H/K-Hyg	0101 C01 41 5 00	.159305	189,87	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 230 V AC mit automatischer Umschaltung Heizen/Kühlen und Pumpenlogik/ Pumpenschutz	EV 230 H/K-PL	0101 B0 141 500	.159312	215,98	1	1
EV 24 	6 Kanal Klemmleiste 24 V AC wie EV 230, jedoch für 24V Stellantriebe u. Raumregler, Steckerfertig für 230V AC mit internem Trafo für 24V AC Maße: 380 x 90 x 60 mm	EV 24	0101 10 061 500	.146688	139,21	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 24 V AC Steckerfertig , wie EV 24 jedoch mit Pumpenlogik/ Pumpen-/ Boilerschutz	EV-PL 24	0101 17 061 500	.158056	220,19	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 24 V AC Steckerfertig , wie EV 24 jedoch mit automatischer Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional)	EV 24 H/K-Hyg	0101 X0 061 500	.159329	230,24	1	1
EV-U 230 	6 Kanal Klemmleiste 230 V AC mit Uhr Steckerfertig mit Hutschiene für Wandbefestigung, Pumpenlogik/Pumpenschutz Schaltleistung max 14 Stellantriebe à 3 W, weiß Maße: 305 x 90 x 60 mm	EV-U 230	0101 22 141 500	.146640	306,13	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 230 V AC Steckerfertig , wie EV-U 230 jedoch mit automatischer Umschaltung Heizen/ Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional)	EV-U 230 H/K-Hyg	0101 CB 141 500	.159336	365,06	1	1
EV-U 24 	6 Kanal Klemmleiste 24 V AC mit Uhr wie EV-U 230, jedoch zum Schalten von 24 V Stellantrieben, Steckerfertig für 230V AC mit Trafo für 24V AC Maße: 380 x 90 x 60 mm	EV-U 24	0101 11 061 500	.146633	339,26	1	1
	6 Kanal Klemmleiste 24 V AC Steckerfertig , wie EV-U 24 jedoch mit automatischer Umschaltung Heizen/ Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional)	EV-U 24 H/K-Hyg	0101 XA 061 500	.159343	400,18	1	1
TS 193 683 	Tausensor Taupunktüberwachung für Klemmleisten ...H/K-Hyg mittels zusätzlichen Tausensor, Kabellänge 10 m	TS 193 683	000 193 683 000	.066221	23,38	2	1

Mit neuer Steckklemme und größerem Verdrahtungsraum