

Kombizangen
DIN ISO 5746



Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
IEC 60900 DIN EN 60900 ASTM F1505

[03 06 180](#)



Zange verchromt, Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft
IEC 60900 DIN EN 60900 ASTM F1505

[03 07 200](#)



Beschreibung

- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

No.	EAN 4003773-	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	mm	g
03 06 160	021902	3,10	2,00	10,00	16,00	160	228
03 06 180	021926	3,40	2,20	12,00	16,00	180	264
03 06 200	033776	3,80	2,50	13,00	16,00	200	326
03 07 160	015307	3,10	2,00	10,00	16,00	160	254
03 07 180	015314	3,40	2,20	12,00	16,00	180	285
03 07 200	015321	3,80	2,50	13,00	16,00	200	339
03 07 250	015345	3,80	2,50	15,00	25,00	250	597