

05.30.420

**Abstandsbolzen M4 Type A /
Durchgehendes Innengewinde**

Länge 20,0 mm
Material Polyamid 6.0-gv 25%
Oberfläche schwarz
Gewinde 1 / Länge M4 / 20,0 mm
Schlüsselweite / Ø 8
Bautyp Innen / Innen
Brennklasse UL 94-HB
RoHS konform / WEEE konform / 76/769/EWG konform

