


### DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A (202 829)

Dachleitungshalter mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein und zum Verschrauben mit der Dachlattung, zum Verlegen der HVI Leitung in Dachflächen von Satteldächern.



Typ	DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Art.-Nr.	202 829
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	20 / 23mm
Bauhöhe Leitungshalter	53mm
Leitungsführung	fest
Strebenlänge	205mm
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Strebenausführung	vorgeformte Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	119 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364159822
VPE	1 Stk

