

Für einfachwirkende Zylinder



Für doppelwirkende Zylinder



Elektrisch / batteriebetriebene Pumpe

Zweistufig

Kompakte Hochleistungspumpe

- Mobile Antriebsquelle für Hydraulikzylinder und -werkzeuge
- Mit Stromkabel (2,4 m) mit Krokodilklemmen zum Anschluss an eine 12 V-Batterie

[PR10-Reihe]



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Funktion 12V DC-Einheit	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
1,9	0,2	1	Autom. Druckentl.	Poly	PR102A	9
1,9	0,2	1	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PR102	9
3,9	0,3	5	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PE172DC	23

1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
1.9	0.2	1	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PR104	9
3.9	0.3	5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PE174DC	23

Elektropumpe

[PE17-Reihe] Zweistufig

Für Wartungsarbeiten und Einsätze auf Baustellen

- Extrem niedriger Geräuschpegel (67-81 dBA)
- Für Wartungsarbeiten und Baustelleneinsätze



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
3.9	0.2	6	Man.	Autom. rückzug	Metall	PE172AM-E220	24
3.9	0.2	5	Man.	Autom. rückzug	Poly	PE172A-E220	20
3.9	0.2	6	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE172M-E220	24
3.9	0.2	5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PE172-E220	20
3.9	0.2	6	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE172SM-E220	24
3.9	0.2	5	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PE172S-E220	20

1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
3.9	0.2	5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Poly	PE174-E220	20
3.9	0.2	6	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE174M-E220	24

Elektropumpe

[PE30-Reihe] Zweistufig

Ideal für Wartungsarbeiten und Einsätze auf Baustellen

- Anlauf unter Volllast selbst bei auf 50% der Nennleistung reduzierter Spannung



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
5	0.5	3.5	Man.	Autom. Druckentl.	Alum	PE302A-E220	19
5	0.5	5.5	Hand-schalter	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE302-E220	19
5	0.5	3.5	Hand-schalter	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE303-E220	19
5	0.5	3.5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE303R-E220	19
5	0.5	3.5	M.ventil	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE302S-E220	19
5	0.5	3.5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE302R-E220	19
5	0.5	6	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE303R-2-E220	22
5	0.5	6	Man.	Autom. Druckentl.	Alum	PE302A-2-E220	22
5	0.5	6	Hand-schalter	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE302-2-E220	22
5	0.5	6	Hand-schalter	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE303-2-E220	22
5	0.5	6	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE302S-2-E220	22

1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
5.0	0.5	3.5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE304R-E220	19
5.0	0.5	3.5	Hand-schalter	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE304-E220	19
5.0	0.5	6	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE304R-2-E220	22
5.0	0.5	6	Hand-schalter	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Alum	PE304-2-E220	22

Für einfachwirkende Zylinder



Für doppelwirkende Zylinder



Elektropumpe

[PE46-Reihe] Zweistufig

Ideal für Wartungsarbeiten im Innenbereich und Einsätze in der Produktion

- 24 Volt-Steuerspannung bei allen Geräten mit Fernbedienung



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
6.7	0.6	9.5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE462-E220	36
6.7	0.6	9.5	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE462S-E220	36
6.7	0.6	9.5	Man.	Autom. Druckentl.	Metall	PE462A-E220	36

1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
6.7	0.6	10	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE464-E220	36
6.7	0.6	10	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE464S-E220	36

Elektropumpe

[PE55-Reihe] Zweistufig

Hochleistungspumpe für Mehrzylinderanlagen

- Geeignet für schwere Einsätze und Spannbetonarbeiten
- Anlauf auch bei reduzierter Spannung



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
11.3	0.9	8.5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE552-E220	30
11.3	0.9	8.5	Man.	Autom. Druckentl.	Metall	PE552A-E220	30
11.3	0.9	8.5	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE553-E220	30
11.3	0.9	8.5	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE552S-E220	30

1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
11.3	0.9	9	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE554-E220	30
11.3	0.9	9	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE554S-E220	30

Elektropumpe

[PQ120-Reihe] Max. 400 ton, 1,6 l/min

Ideal für Pressarbeiten

- Pumpen mit geringer Drehzahl und hohem Drehmoment; speziell für schwere und lange Arbeitszyklen ausgelegt



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
9.7	1.6	20	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PQ1203-E380	75
9.7	1.6	20	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PQ1203S-E380	75

1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
9.7	1.6	20	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PQ1204-E380	75
9.7	1.6	20	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PQ1204S-E380	75

Elektropumpe

[PE400-Reihe]

Zweistufig / bis zu 1000 t, 5,6 l/min

Für den Betrieb von einzelnen Zylindern oder Mehrzylinderanlagen

- Niedriger Geräuschpegel von 73-80 dBA



1. I/min	2. Öl-volumen liter	Öl-volumen liter	Steuer.	Funktion	Tank	Bestellnr.	Kg einschl. Öl
16	5.6	63	Man.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE4004-E380	223
16	5.6	63	Elek.	Vorlauf-Halten-Rücklauf	Metall	PE4004S-E380	230

