

Regal-Bodenwanne

Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 485 x 2680 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 200802



Regal-Bodenwanne

für Palettenregal



Regal-Bodenwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 485 x 2680 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangwannentyp	Regal-Bodenwanne	Material Gitterrost	Stahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Auffangvolumen	1000 l	unterfahrbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	485 mm	fahrbar	nein
Breite	2680 mm	für Feldweite	2700 mm
Tiefe	1300 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Material	Stahl	Modul	Regal-Bodenwanne
Oberfläche	verzinkt	Gewicht	310 kg

Zubehör

200812		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Höhe x Breite x Tiefe 480 x 2680 x 1300 mm, für IBC/KTC-Lagerung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
220690		Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 4 Segmenten, Breite 2700 mm, Maschenweite 33 x 33 mm, Aus Stahl feuerverzinkt

Dazu passt auch ...

148928		Regalanfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 550 x 126 x 104 mm, für Regalstützenbreite 60 - 85 mm, Aus Polyethylen in gelb, zur Befestigung mit Klettverschluss
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm

526779



Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage