

## Elektrischer Raupen-Treppensteiger

ERGO®

Traglast 70 kg, Schaufel Breite x Tiefe  
470 x 240 mm, Platzsparend  
zusammenklappbar,  
Selbstbremsende, automatische  
Bremsen

Artikelnummer: 244104



### Elektrischer Raupen-Treppensteiger

- Geeignet für den Transport über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen
- Traglast 70 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 470 x 240 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 490 x 480 mm
- Antrieb Elektromotor
- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku 48 V/2 Ah
- Steiggeschwindigkeit: 4,7 m/Min. langsam, 14,7 m/Min. schnell
- Platzsparend zusammenklappbar
- Ausgestattet mit Startknopf und Steuerschalter
- Selbstbremsende, automatische Bremsen
- Mit Handbügel
- Unterbau mit 2 Rädern, Gummiraupen
- Rad Ø 152 mm
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

- Lieferumfang: Ladegerät, Sicherheitsgurt, Akku

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bremsentyp	automatisch selbstbremsend
Karrentyp	Treppensteiger	Unterbau	2 Räder, Gummiraupen
geeignet für (Anwendung)	Wendeltreppen, enge Plattformen	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Traglast	70 kg	Durchmesser Rad	152 mm
Schaufelbreite	470 mm	Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Akku 48 V/2 Ah
Schaufeltiefe	240 mm	Höhe	1400 mm
Antrieb	Elektromotor	Breite	490 mm
Steiggeschwindigkeit	4,7 m/Min. langsam, 14,7 m/Min. schnell	Tiefe	480 mm
faltbar	nein	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
klappbar	ja	Lieferumfang	Ladegerät, Sicherheitsgurt, Akku
Klappfunktion	Platzsparend zusammenklappbar	WEEE-Registrierungsnummer	DE30179332
Karre Ausstattung	Startknopf, Steuerschalter	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Griff	Handbügel	Gewicht	14,5 kg

## Zubehör

244117		Schaufel für elektrischen Treppensteiger, Vorne leicht angeschrägt, Breite x Tiefe 476 x 340 mm
244119		Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 1 Gasflasche
244120		Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 2 Gasflaschen
244121		Transportgestell für elektrischen Treppensteiger
244122		Rollplatte für elektrischen Treppensteiger, Breite x Tiefe 400 x 550 mm, Aus Aluminium
244123		Schwerpunktquader für elektrischen Treppensteiger
244124		Handgriffe für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium
244125		Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 780 mm, Aus Edelstahl
244126		Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 380 mm, Aus Edelstahl

244127		Gestell für Stuhlstapel für elektrischen Treppensteiger
244128		Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Traglast 100 kg
244130		Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium
244131		Befestigungssteg für elektrischen Treppensteiger
244132		Halterung für elektrischen Treppensteiger
244133		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 10 Ah, Aus blau
244134		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 2 Ah, Aus blau
244135		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 24 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244136		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244139		Alu-Treppe für elektrischen Treppensteiger, 3 Stufen, Höhe 290 mm, Aus Aluminium

## Dazu passt auch ...

215469		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 265 x 435 x 335 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215470		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 270 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215471		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215472		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 375 x 780 x 380 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215473		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 490 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße

221290		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221292		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221293		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 275 x 400 x 300 mm, Inhalt 25 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221294		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221297		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221298		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221299		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 47 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221300		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Inhalt 52 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221301		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221302		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 400 x 600 x 400 mm, Inhalt 76 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen