

Gedore GEDORE 1.04/HP2A-B Universal-Abzieher

HIGH POWER 2-armig, 200 x 150 mm

Artikelnummer: 245735

GEDORE



Hakenfußstärke an der Spitze e1	3,5 mm	Hakenbremse vorhanden	ja
Spindel Abrutschsicherung	nein	Spannbügel vorhanden	nein
Spindel Gewindegröße	G1/2" x 210 mm	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	ja
1000 V isoliert	nein	Spannweite Aussenabziehen (max.)	200 mm
Anzahl der Haken	2	Spindel Druckstückart	Kugel & Spitze
Hydraulikspindel optional	1.06/HSP1	Ausführung	2-armig
Netto-Gewicht [kg]	3,4 kg	3D-Daten vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	Belastung des gesamten Abziehers	10 t
Schlüsselweite Betätigungssechsk	22 mm	Abrutschsicherung an der Spindel	nein
Spindel Aufnahme	G1/2"	Hydraulikspindel vorhanden	nein
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [210 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Spindelspitze auswechselbar	ja	Schrauben inklusive	nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	24 mm	Schnellspannhebel vorhanden	nein
Spannweite Innenabziehen a2 (min	110 mm	Spanntiefe nutzbar b [mm]	150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max	260 mm	Spindel Oberflächenbeschichtung	Nitrocarburiert
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Haken parallel verschiebbar	ja
Skaleneinteilung vorhanden	ja	Spindel Schlüsselweite	22 mm
Hakenfußbreite an der Nutzfläche	30 mm	Zugkraft (max.) [t]	10 t
umdrehbare Arme vorhanden	ja	Anzahl der Arme	2