

## Blume Förderanlagen Allseiten-Bahn



Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager, Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm, Achsabstand 125 mm



Artikelnummer: 427413



## Blume Förderanlagen Allseitenbahn


Allseiten-Bahn

- Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 125 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung




### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Bahnbreite	400 mm
Bahntyp	Allseiten-Bahn	Achsabstand	125 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Breite	440 mm
Rollentyp	Tonnenröllchen	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Polyamid	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	48 mm	Material Rahmen	Stahl
Radlager	Gleitlager	Rahmenoberfläche	verzinkt
Bahnlänge	1 m	Rahmenform	U-Profil
ausziehbar	nein	Gewicht	10 kg

## Zubehör

126202		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404327		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
405057		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
414499		Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m
414502		Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m
428664		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428755		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428835		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
588401		Endanschlag für Allseiten-Bahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm