



TOPO Mighty Transformer 12V AC 0-105W / LED 0-70W DIM

Artikelnummer: 145685

BAI TOPO Mighty Muis Elektronische transformator 12V LED 0-70W en Halogeen 0-105W 113x44x28mm Min/Max Secundaire kabellengte 30-200cm Mouse Dimbaar fase aan- en fase afsnijding

Met de Bailey tOpO transformatoren serie introduceert Bailey een aantal elektronische transformatoren die een grote behoefte in de markt op dit gebied afdekken. Topo is Italiaans voor muis en dat is een perfecte vergelijking; flexibel, klein in afmeting maar groot in prestatie. De Bailey tOpO trafo voelt zich prima thuis in kleine ruimtes zoals een verlaagd plafond. Deze dimbare trafo begint bij 0W wat ideaal is voor LED lampen omdat er geen minimale belasting vereist is. Naast 12V LED lampen is deze trafo tevens geschikt voor 12V halogeenlampen. Dimbaar met zowel fase afsnijding als fase aansnijding dimmers. Voor de conversie naar LED moet men als volgt rekenen: 105W (type Mighty) halogeen = 70W led, 70W halogeen (type Jerry) = 45W led, 50W halogeen (type Mini) = 30W led. Om het geheel nog aantrekkelijker en herkenbaarder te maken is de behuizing in het bekende Bailey groen.

Algemene classificatie data

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| ETIM Groep | Lichtregeling |
| ETIM klasse | Transformator laagvolt lichtstelsel |
| Productnaam | 145685 |
| Merk | Bailey |
| Product Series | Light control |
| Product Type | TOPO Electronic Transformer |

Classificatie Attributen

| | |
|--|---------------------|
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Hoogte [mm] | 28 |
| Breedte [mm] | 44 |
| Lengte [mm] | 113 |
| Aantal uitgangen (paren) | 1 |
| Met secundaire zekeringsautomaat | Nee |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Kleur | Groen |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Inbouw | Ja |
| Opbouw | Nee |
| Aansluitwijze secundaire zijde | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze primaire zijde | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Vermogen [W] | 0 - 105 |
| Uitgangsspanning [V] | 11.5 - 11.5 |
| Ingangsspanning [V] | 220 - 240 |
| Veiligheidsrafo | Ja |
| Type transformator | Elektronische trafo |

Alternatieve artikelen



143820

LED Transformer 12V
AC 0-45W DIM LED
lamp



145684

TOPO Jerry
Transformer 12V AC
0-70W / LED 0-45W
DIM