



Schnur-Zwischenschalter Serie 5055

3(2) A, 250 V~, Ausschalter, 1-polig
LBH 67 x 22 x 17 mm

Gehäuseschnappmontage, für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm², mit Verbindungsklemme für Null-Leiter, Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben, Schraubkontakte.

CE

| Gehäuse | Wippe | Artikel-Nr. | VPE |
|---------|---------|-------------|-----|
| schwarz | schwarz | 5055-004.01 | 50 |
| weiß | weiß | 5055-008.01 | 50 |
| braun | braun | 5055-009.01 | 50 |
| gold | gold | 5055-010.01 | 50 |
| titan | schwarz | 5055-020.01 | 50 |



Line-intermediate Switch Type 5055

3 (2) A, 250 V-AC, on-off-switch, 1-pole
LWH 67 x 22 x 17 mm

catch locking housing for double insulated flat cable 2 x 0.75 mm², connecting terminal for neutral conductor, strain relief by insulant screws, screw terminals.

CE

| housing | rocker | item no. | PU |
|---------|--------|-------------|----|
| black | black | 5055-004.01 | 50 |
| white | white | 5055-008.01 | 50 |
| brown | brown | 5055-009.01 | 50 |
| gold | gold | 5055-010.01 | 50 |
| titan | black | 5055-020.01 | 50 |

Schnur-Zwischenschalter Serie 8006

6(4) A, 250 V~, Ausschalter, 1-polig
LBH 76 x 26 x 23 mm

Gehäuse geschraubt, Zugentlastung zum Schrauben, 2 Verbindungsklemmen, Kennzeichnung 0 - I, Schraubkontakte, für Kabel 2 x 0,75 mm² + 3 x 0,75 mm².

Diese Ausführung eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

CE 

| Gehäuse | Wippe | Artikel-Nr. | VPE |
|---------|---------|-------------|-----|
| schwarz | schwarz | 8006-004.01 | 50 |
| weiß | weiß | 8006-008.01 | 50 |
| braun | braun | 8006-009.01 | 50 |
| gold | braun | 8006-010.01 | 50 |



Line-intermediate Switch Type 8006

6 (4) A, 250 V-AC, on-off-switch, 1-pole
LWH 76 x 26 x 23 mm

screwed housing and strain relief, 2 connecting terminals, marking 0-I, screw terminals, for cable 2 x 0.75 mm² and 3 x 0.75 mm².

This type is suitable for switching the secondary circuit of halogen lamps.

CE 

| housing | rocker | item no. | PU |
|---------|--------|-------------|----|
| black | black | 8006-004.01 | 50 |
| white | white | 8006-008.01 | 50 |
| brown | brown | 8006-009.01 | 50 |
| gold | brown | 8006-010.01 | 50 |